

한국NSK(주) 신입 및 경력사원 모집

자동차 및 산업기계, 정밀기계용 기계부품 제조 Maker

한국NSK는 일본정공의 한국법인으로서 1987년 설립 이래, 한국의 베어링 및 정밀기계산업의 발전에 이바지하여 왔습니다. 자동차와 산업기계를 비롯한 전 산업분야에 사용되는 초정밀 베어링을 국산화하고, 이를 창원공장, 천안공장에서 생산하여 국내외에 공급하고 있습니다.

안전, 품질, 준법을 최우선 가치로, 지속적인 경쟁력 추구를 위한 혁신과 도전의 자세로 모든 구성원이 보람을 갖고 전원이 참가하여 긍지를 가질 수 있는 직장을 지향합니다.

쉽 없이 구르며 세상을 변화, 발전시키는 베어링처럼, 한국NSK와 함께 끊임없이 도전하며 성장해 나갈 인재를 모집합니다.

1. 모집부문

부문	모집분야	업무내용 및 자격요건		근무지
지원 부문	IT (신입 및 경력 0명)	업무내용	공장 ICT Infra관리/생산공정 시스템 운영 등	창원
		자격요건	공학계열 전공자 - 컴퓨터 관련학과 및 관련경력자 우대	
기술 부문	전기 (경력 0명)	업무내용	설비 보전 등 전기 관련 업무	창원
		자격요건	공학계열 전공자 - 전기관련 업무 경험자	

2. 지원기간 : 2019. 06. 15(토) ~ 06. 24(월) 18시

3. 접수방법 : 이메일 접수 (yang-jih@nsk.com)

4. 지원자격

- 4년제 대학교 학사학위 이상 소지자 (2019년 8월 졸업예정자 포함)
- 병역필 또는 면제자로 해외여행에 결격사유가 없는 자
- 어학자격 보유자 1) TOEIC 700 이상 (OPIC IM2 or Toeic Speaking Lv6 대체 가능)
2) 타 시험의 경우 상기 기준과 동등 수준
3) 접수 마감일 기준 2년 이내 성적에 한함

5. 전형일정

- * 서류전형 합격자 발표 : 06월 28일(금) 오후 5시 발표 예정
- * 인적성검사(온라인) : 06월 29일(토) 예정
- * 1차 / 2차 면접 : 07월 초
- * 입사 : 07월 말

6. 근무조건

- 정규직 (3개월 수습 적용 / 수습기간 중 급여 80% 지급)
- 주5일 근무 (월~금, 서울본사 08:30 ~ 17:30, 공장 08:00 ~ 17:00)
 - * 정규근로시간 종료 후 PC 접속 차단 Shutdown제 도입 (Work & Life Balance 개선)
- 급여 (호봉제) : 사내규정에 의함
 - * 대졸 군필 신입 기준 연 기본급 약 3,880만원 (상여금 포함 시 약 4,700만원 예상)
 - * 상기 급여 외에 별도로 시간외근무 발생 시 시간외근무수당 별도 지급

7. 복리후생

- 휴가지원 : 여름휴가 4일(휴가비 지급), 연차휴가 부여 (미사용 시 연차수당 지급)
- 연금,보험 : 국민연금, 건강/고용/산재보험 가입, 퇴직연금제도 가입
- 포상 제도 : 장기근속, 우수사원/우수부서 표창 및 포상
- 건강 지원 : 본인/배우자 연1회 건강검진 지원
- 생활 지원 : 창원/천안 지역 아파트기숙사 지원, 무주택용자 지원, 자녀학자금 지원
- 경조사 지원 : 각종 경조금 및 휴가지원
- 편의 지원 : 창원/천안 중식 지원 (기타 지역은 식사비 지원)

8. 기타

- 상기 일정은 회사 사정으로 변경될 수 있으니 당사 채용공고를 참조하시고
기타 문의사항은 한국NSK 업무지원팀으로 문의하시기 바랍니다.
Tel : 055)279-1515
e-mail : yang-jih@nsk.com
카카오톡 Plus 친구 : 한국NSK 채용